




Przeciętny przepływ



#### MATERIAŁY

- Trzonek zaworu swabable: niebieski silikon
- Korpus zaworu swabable:
  - Sufiks 24; przejrzysty poliwęglan
  - Sufiks 50; przejrzysty kopoliester
- Czerwony korpus: Przejrzysty poliwęglan, wybarwiany na czerwono

#### MOŻLIWE METODY STERYLIZACJA

- Tlenek etylenu (ETO) i promienie Gamma, zależnie od informacji producenta na temat surowca



#### ZAWÓR SWABABLE PROSTY

NUMERY KATALOGOWE:

- 245204024 poliwęglan
- 245204050 kopoliester
- 245204124 poliwęglan (czerwony korpus)

#### CHARAKTERYSTYKA PRACY

- Objętość własna: 0,09 ml

#### Średnie przepływy

- Przepływ przy ciśnieniu 1 psi: 550 ml/minutę (30 000/godz. przy wysokości 30 cali)
- Przepływ przy ciśnieniu 3 psi: 1000 ml/minutę
- Przepływ przy ciśnieniu 5 psi: 1300 ml/minutę

#### OPAKOWANIE I WYSYŁKA

- Zawory pakowane są w opakowania zbiorcze, w dwóch czystych, zamkniętych torebkach
- Pudełko jest wyraźnie oznaczone numerem katalogowym HR<sup>®</sup>, numerem partii i ilością